

3M Health Care
Infection Prevention



Operasjonsfrakker

3M

3M™ High Protection operasjonsfrakk Standard og forsterket

Full beskyttelse med høy komfort.

••• Beskyttelse

- Væskeavvisende.
- Alkoholavvisende.
- God styrke.
- Lavt partikkelslipp.
- Sveisede sømmer.
- Overlapping i ryggen.
- For medium (standard frakk) til høyt (forsterket frakk) væskenivå.

••• Komfort

- Lett i vekt og behagelig å ha på.
- Romslig design.
- God lengde.
- Justerbar halslinning.
- Standard og forsterket.

••• Oppfyller kravene i EN 13795 standarden Ytelse (standard) og høy ytelse (forsterket)



SMMS non-woven materiale

Ytterlag


“Spunbond”: styrke, væske- og alkoholavvisende

2 mellomlag

“Meltblown”: væskekontroll, bakteriebarriere

Innerlag

“Spunbond”: styrke, væskeavvisende



High Protection operasjonsfrakk (standard)

- Oftalmologi
- Hernie
- ØNH
- Gynekologi
- Laparoskopi
- Abdominal

High Protection operasjonsfrakk (forsterket)

- Kardiovaskulær (f.eks. CABG)
- Nevro
- Ortopedi (f.eks. total hofte/kne, artroskopi)

3M™ Comfort operasjonsfrakk Standard og forsterket

Høy komfort med full beskyttelse.


••• Beskyttelse

- Væskeavvisende.
- Alkoholavvisende.
- God styrke.
- Tapede sømmer.
- Overlapping i ryggen.
- For prosedyrer med lavt (standard frakk) til høyt væsknivå (forsterket frakk).

••• Komfort

- Meget lett i vekt og behagelig å ha på.
- Mykt materiale.
- Romslig design.
- God lengde.
- Justerbar halslinning.
- Standard og forsterket.

••• Oppfyller kravene i EN 13795 standarden



Anbefales for prosedyrer/passer til inngrep:

Comfort operasjonsfrakk (standard)

- Oftalmologi
- Hernie
- ØNH
- Biopsi
- Laparoskopi
- Hånd/fot

Comfort operasjonsfrakk (forsterket)

- Kardiovaskulær (f.eks. CABG)
- Nevro
- Ortopedi (f.eks. total hofte/kne, artroskopi)

3M™ Basic operasjonsfrakk Standard

Beskyttelse og komfort for operasjoner hvor det forventes lavt væskenivå.

••• Beskyttelse

- Væskeavvisende.
- Styrke.
- Lavt partikkelslipp.
- Sveisede sømmer.
- Overlapping i rygg.
- For prosedyrer med lavt væskenivå.

••• Komfort

- Lett i vekt og behagelig å ha på .
- Romslig fasong.
- Justerbar halslinning.
- Standard modell.*

••• Oppfyller kravene i EN 13795 standarden



4-lags (SMMS) non-woven materiale

Ytterlag

"Spunbond": styrke, væskeavvisende

2 mellomlag

"Meltblown": væskekontroll,
bakteriebarriere

Innerlag

"Spunbond": styrke,
væskeavvisende

* For prosedyrer med høyt væskenivå anbefales High Protection forsterket frakk.

Basic operasjonsfrakk
(standard)


- Oftalmologi
- Hernie
- ØNH
- Biopsi
- Laparoskopi
- Hånd/fot

3M™ Operasjonsfrakker


Velg riktig frakk

Bruk tabellene* nedenfor for å finne hvilken frakk som passer til dine behov for beskyttelse og komfort.

Standard



Forsterket



* Testet i henhold til væskebarriere (EN20811:1992) og fordampning (ASTM398-03)

Bestillingsinformasjon

Basic operasjonsfrakk – Standard

Produktnr.	Størrelse	Eske/kartong	Antall/eske
7492	Large	1	30
7493	XLarge	1	26
7494	XXLarge	1	24

Basic operasjonsfrakk – Standard T (innpakket og 2 håndklær)

Produktnr.	Størrelse	Eske/kartong	Antall/eske
7492T	Large	1	26
7493T	XLarge	1	24
7494T	XXLarge	1	22

Comfort operasjonsfrakk – Standard

Produktnr..	Størrelse	Eske/kartong	Antall/eske
7591C	Medium	1	22
7592C	Large	1	20
7593C	XLarge	1	18
7594C	XXLarge	1	18

Comfort operasjonsfrakk – Forsterket

Produktnr.	Størrelse	Eske/kartong	Antall/eske
7595C	Medium	1	18
7596C	Large	1	18
7597C	XLarge	1	16
7598C	XXLarge	1	16

High Protection operasjonsfrakk – Standard

Produktnr..	Størrelse	Eske/kartong	Antall/eske
7691C	Medium	1	28
7692C	Large	1	26
7693C	XLarge	1	24
7694C	XXLarge	1	22

High Protection operasjonsfrakk – Forsterket

Produktnr..	Størrelse	Eske/kartong	Antall/eske
7695	Medium	1	28
7696	Large	1	28
7697	XLarge	1	28
7698	XXLarge	1	26



3M Health Care
3M Norge A/S
Postboks 100
2026 Skjetten
Tel 0 63 84
Faks 63 84 17 88
www.3m.no/helse